

Clamping module EV-20-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 150683

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	4 mm
พื้นผิวหนีบ	Ø 20
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	บดบาทเดียว
แรงดันใช้งาน	0.6 MPa 6 bar 87 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	19 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
พอร์ทลม	M3
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุเมมเบรน	TPE-U (PU)