


## Clamping module EV-25-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 150684

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                    | 4 mm                                           |
| พื้นผิวหนีบ                            | Ø 25                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| ฟังก์ชัน                               | บทยกเดียว                                      |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.6 MPa<br>6 bar<br>87 psi                     |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...40 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 24 g                                           |
| ประเภทของรัด                           | มีรูทะลุ                                       |
| พอร์ทลม                                | M3                                             |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมหล่อ                                 |
| วัสดุเมมเบรน                           | TPE-U (PU)                                     |