


หน้าแปลนหมุน SNGL-160

หมายเลขชิ้นส่วน: 151534

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	160
ได้มาตรฐาน	ISO 15552 (ก่อนหน้านี้รวมถึง VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...90 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2358 g
วัสดุยึด	อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุบรรจุ	พลาสติก
วัสดุบรรจุ	เหล็ก สังกะสี