


ปลั๊กชอกเกต MSSD-EB

หมายเลขชิ้นส่วน: 151687

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M2.5
ปลั๊กไฟ	ทำมุม
หมายเหตุเกี่ยวกับเต้ารับเคเบิล	เปิดประทุนได้ 90°
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	3 พิน กระป๋อง ทำมุมได้ รูปร่าง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803 ตามมาตรฐาน DIN EN 61984 การออกแบบบัสบาร์เหลี่ยม MSEB การออกแบบบัสบาร์เหลี่ยม MSN2
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	สี่เหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	กระป๋อง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เต้ารับสายเคเบิล	มุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	3
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ชั่วคราว
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...300 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	0 V...250 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	6 A
ความดัน	6 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	4 kV
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ปัจจุบัน
ขั้วต่อสายเคเบิล	หน้า 17
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	6 mm...8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	7.5 mm
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.75 mm ²
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.75 mm ²

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-45 °C...90 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับมลพิษ	3
วัสดุที่อยู่อาศัย	Polymer
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
ซีลวัสดุ	NBR