

**ข้อต่อแบบงอ**  
**LJK-1/8-I/I**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 151784

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [.....]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	25 g
สิ่งที่แนบมาชุด	G 1/8
การเชื่อมต่อสัญญาณ	G1/8