


Linear drive DGO-25- -PPV-A-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 15224

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	10 mm...3500 mm
Øลูกสูบ	25mm
การทำให้หมด ๗	ตัวกันกระแทกแบบปรับได้ทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
หลักการส่งกลับบ้าน	ไม่เป็นบวก (แม่เหล็ก)
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
แรงดันใช้งาน	1.5 bar...7 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
ความยาวลวดทอง	19 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกลับ	295 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ส่วนหน้า	295 N
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	5 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	1340 g
พอร์ตลม	G1/8
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียม
ซีลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง