


Linear drive DGO-1"- -PPV-A-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 15230

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	0.04 in...157 in
ท่อสูบ	1"
การทำให้หมด ๗	ตัวกันกระแทกแบบปรับได้ทั้งสองด้าน
แนะนำ	คู่มือการเลื่อน
หลักการส่งกลับบ้าน	ไม่เป็นบวก (แม่เหล็ก)
แรงดันใช้งาน	1.5 bar...7 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:~:]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
ความยาวลดทอน	19 mm
พอร์ทลม	1/8 NPT