

ตัวชดเชยช่วงเวลา FKG-25-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 15234

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | 25 |
| ส่วนเบี่ยงเบนในแนวนอน +/- | 1 mm |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...120 °C |
| โหลดสูงสุดระยะยาวที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/- | 600 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 511 g |
| วัสดุการชดเชยการเคลื่อนที่ | อะลูมิเนียมอัลลอย ซุบอโนไดซ์ เหล็กกล้าไนซ์ |
| ส้อมวัสดุ | เหล็ก สังกะสี |
| วัสดุชิ้นส่วนเลื่อน | ทองเหลือง |