

**ท่อลมพลาสติก**  
**PAN-4X0,75-SI**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 152697

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นอก Ø                                  | 4 mm                                                                                                                      |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 18 mm                                                                                                                     |
| Øภายใน                                 | 2.9 mm                                                                                                                    |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 12 mm                                                                                                                     |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                                                                                     |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 psi...217.5 psi                                                     |
| อนุญาต                                 | MOT                                                                                                                       |
| การจำแนกทางทะเล                        | ดูใบรับรอง                                                                                                                |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00                                                                                                          |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                                                                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...80 °C                                                                                                            |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                | 0.006 kg/m                                                                                                                |
| พอร์ทลม                                | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 4 มม.<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 3 มม. พร้อมน็อตยูนิย่น<br>สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 3 มม. |
| สี                                     | เงิน                                                                                                                      |
| ความแข็งแรง                            | D 55 +/-3                                                                                                                 |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                    |
| วัสดุท่อ                               | TPE-A                                                                                                                     |