

Semi-rotary drive DRRD-40-180-FH-Y9A

หมายเลขชิ้นส่วน: 1526986

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
มุมลดทอน	56 deg
ช่วงการปรับมุมหมุนต่อตำแหน่งปิดท้าย	+10 /-190 องศา
มุมหมุน	180 deg
การทำให้หมด ๆ	การทำให้หมด ๆ ไฮดรอลิกภายในปกติ
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เฟืองและตัวขับเฟือง
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความถี่
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	24.1 Nm
โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย	2.3 kgm ²
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6424 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ ด้วยเกลียวใน ทางเลือก:
พอร์ตกลม	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
เพลาชั้ววัสดุ	เหล็กตัด
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียม อโนไดซ์
ซีลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด สไลด์อโนไดซ์