

ท่อลมพลาสติก
PAN-10X1,5-SI
 หมายเลขชิ้นส่วน: 152701

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	10 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	58 mm
Øภายใน	7 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	27 mm
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับใช้พลังงาน
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi
อนุญาต	MOT
การจำแนกทางทะเล	ดูใบรับรอง
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...80 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.042 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับต่อปลั๊กภายนอก Ø 10 มม.
สี	เงิน
ความแข็งผิ	D 55 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	TPE-A