

ซีบเบสพร้อมตัวต่อ 90 องศา NAVW-1/4-NPT-1 หมายเลขชิ้นส่วน: 152792

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	110 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	น้ำมันไฮดรอลิก < 0.1มก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:::2]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...80 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14	1/8NPT
ข้อต่อควบคุมอากาศเสริม 12	1/8 NPT
ข้อต่อเสริมไฟลิตแอร์ 14	1/8 NPT
ข้อต่อไฟลิตแอร์ 12	1/8 NPT
ช่องเชื่อมต่ออากาศ 14	1/8 NPT
ข้อต่อลม 1	1/4 NPT
ข้อต่อลม 2	1/4 NPT
ข้อต่อลม 4	1/4 NPT
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	อลูมิเนียมหล่อ