

# ข้อต่อแบบสวมเร็วชนิดผนึกตัวเอง QSK-1/8-8

หมายเลขชิ้นส่วน: 153422

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                                                                                                                                      |
| ความกว้างปรกติ                         | 3.4 mm                                                                                                                                                           |
| ประเภทท่อที่อนุญาต                     | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>กระแทะ<br>PLN-<br>PTFEN<br>ปุน<br>ปุน-ชม-<br>ปุน ดูโอ<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>ปุน-ส-<br>PUN-S-DUO-<br>ปุน-VO- |
| ความลึกในการใส่ท่อ                     | 18.5 mm                                                                                                                                                          |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | การเคลือบผิว                                                                                                                                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                                                                                                       |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง                                                                                                                                                           |
| ขนาดบรรจุ                              | 1                                                                                                                                                                |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                                                                                                                                                |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                                                                                                                        |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...87 psi                                                                                                                                             |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                              |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]                                                                                                                    |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                                                                                                                                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                                                                                                                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                   |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                   | 7 Nm                                                                                                                                                             |

| ลักษณะเฉพาะ                      | มูลค่า                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย | ± 20 %                                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                 | 22.5 g                                      |
| ประเภทของรัด                     | หกเหลี่ยมภายนอก SW14                        |
| ข้อต่อลม 1                       | เกลียวนอก R1/8                              |
| ข้อต่อลม 2                       | สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 8 มม. |
| แหวนปล่อยสี                      | สีฟ้า                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                    | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                         |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                   | ปอม                                         |
| ซีลท่อวัสดุ                      | NBR                                         |
| ส่วนเคลมปท่อวัสดุ                | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                 |