

ขายึดเซนเซอร์
DASI-Q11-40-A-SR
หมายเลขชิ้นส่วน: 1548054

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
ออกแบบ	สำหรับ T-สลอต
สำหรับลูกสูบ	Ø40
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แถบเซนเซอร์
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	62 g
ประเภทของรัด	ยึดใน T-slot ด้วยรูทะลุและสกรู มีตัวเลื่อน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุสกรู	เหล็ก สังกะสี