

สวิตช์ดึง
DASI-Q11-35/40-A-SL
หมายเลขชิ้นส่วน: 1548155

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	35 40
ออกแบบ	สำหรับ T-สลอต
สำหรับลูกสูบ Ø	Ø35 Ø40
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	8 g
ประเภทของรัด	ยึดใน T-slot ด้วยหมุดเกลียว ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุผิว	เหล็ก สังกะสี