



# กระบอกแบน DZH-1"- -PPV-A-S6

หมายเลขชิ้นส่วน: 157617

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	0.04 in...20 in
Øลูกสูบ	1"
มุมบิดสูงสุดของก้านลูกสูบ +/-	2.4 deg
การทำให้หมด ๑	ตัวกันกระแทกลมปรับได้ทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ตัวแปร	ซีลทนความร้อนสูงสุด 120 °C
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	ลูกสูบวงรี
แรงดันใช้งาน	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...120 °C
ความยาวลวดทอง	17 mm
แรงบิดสูงสุดของอุปกรณ์ป้องกันการหมุน	0.8 Nm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ	247 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) สว่างหน้า	295 N
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	23 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	21 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	330 g
ประเภทของรัด	ทางเลือก: ด้วยเกลียวใน พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ตกลม	1/8 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียม
ซีลวัสดุ	TPE-U (PU)

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง