

**ตัวเก็บลม**  
**CRVZS-0.75**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 160235

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ปริมาณ                                 | 0.75 ลิตร                                                          |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                         |
| ได้มาตรฐาน                             | ค.ศ. 2000                                                          |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.78 psi...232 psi |
| อนุญาต                                 | CRN<br>MOT                                                         |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | TSSACRN0H17477.5C                                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:::]<br>ไนโตรเจน          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                                              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                             |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...100 °C                                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...100 °C                                                    |
| เก็ยต่อแรงบิดสูงสุด                    | 23 Nm                                                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 736 g                                                              |
| ประเภทของรัด                           | ที่หนีบ                                                            |
| พอร์ตกลม                               | G1/4                                                               |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                             |
| วัสดุที่เก็บอากาศอัด                   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                        |
| ที่หนีบจับวัสดุ                        | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                        |