

ตัวเก็บลม
CRVZS-2
 หมายเลขชิ้นส่วน: 160236

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปริมาณ	2 l
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ได้มาตรฐาน	ค.ศ. 2000
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
อนุญาต	CRN MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	TSSACRN0H17477.5C
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:-:-] ไนโตรเจน
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...100 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...100 °C
เก็ยต่อแรงบิดสูงสุด	55 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1681 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
พอร์ตลม	G1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่เก็บอากาศอัด	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง