

# หัวต่อแบบกดเข้า

## QS-V0-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 160546

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                                                 |
| ความกว้างปกติ                          | 4.3 mm                                                                      |
| เครื่องทดสอบไฟ                         | UL94 V-0 (ตัวเรือน)<br>UL94 V-0 (วงแหวนปลด)                                 |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง                                                                      |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                                                          |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                                                           |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                    |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...145 psi                                                       |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่สูงสุด 50 °C                                         |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้                                                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 7.8 g                                                                       |
| ข้อต่อลม 1                             | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.                                                  |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.                                                  |
| แหวนปล่อยสี                            | สีดำ                                                                        |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PBT                                                                         |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | PBT                                                                         |
| ซีลท่อวัสดุ                            | NBR                                                                         |
| ส่วนเคลือบท่อวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง<br>ทองเหลือง                                    |