

ปลั๊กข้องอ MPPE-3-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 161839

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	500
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตยูนิเียน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	65 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	8 พิน ทำมุมได้ บัดกรีได้
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	60 V
ความดัน	5 A
ขั้วต่อสายเคเบิล	Pg9
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	6 mm...8 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.75 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...95 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
วัสดุเนื้อยูนิเียน	PA
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ทองแดง กระเบื้อง