


การรวมชุดกรอง LFMBA-3/8-D-MINI-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 162668

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	มินิ
ซีรีส์	D
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง +/- 5°
กรองความบริสุทธิ์	0.01 µm
ประสิทธิภาพการกรอง	99.9999 %
ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท	อัตโนมัติอย่างเต็มที่
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัวกรองไฟเบอร์
ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด	22 ml
ป้องกันถ้วย	กรงป้องกันโลหะ
แรงดันใช้งาน	1.5 bar...12 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] ก๊าซเฉื่อย
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:7:2] ก๊าซเฉื่อย
อุณหภูมิปานกลาง	1.5 °C...60 °C
ปริมาณน้ำมันตกค้าง	0.01 mg/m³
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	500 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย พร้อมอุปกรณ์เสริม
ข้อต่อลม 1	G3/8
ข้อต่อลม 2	G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตัวกรองวัสดุ	เส้นใยโพลีเอสเตอร์
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ
เปลือกวัสดุ	PC