

clamping unit DADL-EL-Q11-32

หมายเลขชิ้นส่วน: 1631139

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	32
ช่วงการปรับมุมหมุน	55 deg...200 deg
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
แรงดันใช้งาน	0.5 MPa...0.8 MPa 5 bar...8 bar 72.5 psi...116 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--:]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	600 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง
พอร์ทลม	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุยึด	อะลูมิเนียม อโนไดซ์
ซิลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม ฮาร์ดอโนไดซ์
วัสดุฝาครอบตัวเรือน	อลูมิเนียม อโนไดซ์
วัสดุเบริง	พลาสติก
วัสดุแผ่น	อลูมิเนียม อโนไดซ์
วัสดุสกรู	เหล็ก สังกะสี
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว ดึง