

ปลั๊กช่องอ
PEV-1/4-WD-LED-24
 หมายเลขชิ้นส่วน: 164274

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN 175301-803
การแสดงสถานะการสลับ	LED สีเหลือง LED สีเขียว
ประเภทของรัด	ชั้นแน่น
ปลั๊กไฟ	ทำมุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังค์ชั้น	หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	สีเหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	กระป๋อง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	รูปแบบแผนภาพการเชื่อมต่อ A ตามมาตรฐาน EN 175301-803
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	4
การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด	4
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	สกรูกลาง M3
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังค์ชั้น	หน้าควบคุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ขั้วสกรู
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ	5
การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขนาด	5
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	15 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	8 A
ขั้วต่อสายเคเบิล	หน้า 11
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	4.5 mm...11 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.25 mm²...1.5 mm²
ระดับการป้องกัน	IP65
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...80 °C
หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม	สังเกตการเสียดสี
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA6 เสริมแรง
ที่อยู่อาศัยสี	โปร่งใส

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ทองเหลือง ชุบนิกเกิล กระป๋อง