

หัวต่อเทอร์มินัล
CPE18-PRSG-2
หมายเลขชิ้นส่วน: 164970

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนตำแหน่งหัวลวดสูงสุด	2
แรงดันระเบิด	3 MPa 30 bar 435 psi
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	170 g
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ พร้อมราง DIN
ข้อต่อลม 1	G1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง