

ไกด์นำแสง
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
หมายเลขชิ้นส่วน: 165357

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วิธีการวัด	เซ็นเซอร์ผ่านลำแสง คู่มือแสง
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...160 °C
ขนาด	M4
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	46 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบโครเมียม
การตั้งค่าช่วงขีดจำกัดบน	280 mm
การติดตั้งเคลื่อนย้ายอุณหภูมิแวดล้อม	-20 °C...120 °C
ระดับการป้องกัน	IP54
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L