

บอลวาล์ว
VZBA-3/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T
 หมายเลขชิ้นส่วน: 1686665

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	บอลวาล์ว 2 ทาง
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	ปลายเชื่อม/ปลายเชื่อม
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ทิศทางสล็อต = ทิศทางการไหล
รูปแบบการเจาะหน้าแปลน	F03 F04
ภายใน	20 mm
ขนาดที่กำหนดDN	20
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2
แมนนวลทดสอบ	ไม่มี
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	63
การกระตุ้นแรงบิด	14 Nm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	DIN 3202-S13 ISO 5211
ปานกลาง	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] ก๊าซเฉื่อย น้ำ - ไม่ใช่ไอน้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง สื่อกระแสอื่น ๆ ตามคำขอ
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...200 °C
กระแสKv	45.6 m³/h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	1.4408

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ซีลวัสดุ	ไฟเบอร์ เสริมความแข็งแรงด้วย PTFE
ลูกบอลวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุลูกบอลหมายเลข	1.4408
เพลารูต	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
เพลารูตหมายเลขวัสดุ	1.4401
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	850 g
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง