

โซลินอยด์คอยล์
MSN1W-24AC/12DC
หมายเลขชิ้นส่วน: 170152

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
เวลาหุบขึ้นต่ำ	10 ms
รอบการทำงาน	100%
ตัวประกอบกำลัง $\cos \{\phi\}$	0.7
ลักษณะขดลวด	12VDC: 5.0W 24 V AC: 50 Hz, กระแสไฟเข้า 7.5 VA, กำลังไฟ 5.0 VA 24 V AC: 60 Hz, กระแสไฟเข้า 5.0 VA, กำลัง 3.7 VA
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	ที่ 50Hz $\pm 10 \%$ ที่ 60Hz -10...+20%
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-C1-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...50 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	80 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	3 พิน รูปร่าง A คลิป์ได้ ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
ประเภทของรัด	ติดอยู่ พร้อมคลิปหนีบ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
หน้าสัมผัสสลับวัสดุ	เหล็ก
วัสดุที่ติดตั้ง	ทองแดง