

Guide unit EAGF-V2-KF-80-100

หมายเลขชิ้นส่วน: 1725846

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	80
อับ	100 mm
พลิกกลับ	0 µm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	แนะนำ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แมกซ์ ฟอร์ซ Fy	2300 N
แรงสูงสุด Fy คงที่	3120 N
แรง Fz สูงสุด	2300 N
แรงสูงสุด Fz คงที่	3120 N
Max Moment Mx	170 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่	231 Nm
แรงบิดสูงสุด My	191 Nm
Max. moment My static	259 Nm
Max Moment Mz	191 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่	259 Nm
แรงเคลื่อนตัว	40 N
การเคลื่อนที่มวล	5910 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11277 g
จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จังหวะ 0 มม.	54 mm
จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ต่อจังหวะ 10 มม.	3.8 mm
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
แผ่นแอกวัสดุ	เหล็ก