


ชุดต่อ
EAMM-A-P5-28B-28A
หมายเลขชิ้นส่วน: 1731474

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	12 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	10000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.28 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	1.1 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	40 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	P5-28B
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	28A
ตัวเรือนคลัตช์รหัสอินเตอร์เฟซ	28B
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS