


# เครื่องควบคุมความดัน LR-3/4-D-7-O-MIDI-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173667

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	Midi
ซีรีส์	D
แรงดันใช้งาน	1.6 MPa 16 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.5 bar...7 bar
ความดันอิสระซีรีส์สูงสุด	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ข้อต่อลม 1	3/4 NPT
ข้อต่อลม 2	3/4 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS