

# ตัวกรอง LF-3/8-D-MINI-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173684

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ   | มูลค่า  |
|---|---|
| ขนาด  | มินิ  |
| ซีรีส์  | D   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง   | แนวตั้ง   |
| กรองความบริสุทธิ์   | 40 µm   |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท  | คลำด้วยตนเอง  |
| ป้องกันถั่ว   | กรงป้องกันโลหะ  |
| แรงดันใช้งาน  | 0 bar...16 bar  |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 1400 l/min  |
| สื่อปฏิบัติการ  | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ  | -10 °C...60 °C  |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก                               | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>ก๊าซเฉื่อย    |
| อุณหภูมิปานกลาง   | -10 °C...60 °C  |
| อุณหภูมิโดยรอบ  | -10 °C...60 °C  |
| ประเภทของรัด  | การติดตั้งสาย<br>ม้วนเส้น<br>ทางเลือก:                      |
| ข้อต่อลม 1  | 3/8 NPT   |
| ข้อต่อลม 2  | 3/8 NPT   |
| วัสดุหมายเหตุ   | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                      |
| ตัวกรองวัสดุ  | วิชาพลศึกษา   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย   | สังกะสีหล่อ   |
| เปลือกวัสดุ   | PC  |