

# ตัวกรองลม|ชุดกรองลม LFR-1/4-D-MINI-A-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173765

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | มินิ                                                         |
| ซีรีส์                                                        | D                                                            |
| กรองความบริสุทธิ์                                             | 40 µm                                                        |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท                                          | อัตโนมัติอย่างเต็มที่                                        |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด                                         | 22 cm <sup>3</sup>                                           |
| ป้องกันถั่ว                                                   | กรงป้องกันโลหะ                                               |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                          |
| ความดันอิสระสูงสุด                                            | 0.2 bar                                                      |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 1400 l/min                                                   |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                          | -10 °C...60 °C                                               |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก                               | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>ก๊าซเฉื่อย     |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | 5 °C...60 °C                                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | 5 °C...60 °C                                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 460 g                                                        |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>ม้วนเส้น<br>ทางเลือก:                       |
| ข้อต่อลม 1                                                    | 1/4 NPT                                                      |
| ข้อต่อลม 2                                                    | 1/4 NPT                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | สังกะสีหล่อ                                                  |
| เปลือกวัสดุ                                                   | PC                                                           |