


น้ำมันหล่อลื่น LOE-1/8-D-MINI-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173820

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความจุน้ำมันสูงสุด	45 cm ³
ป้องกันถั่ว	กรงป้องกันโลหะ
แรงดันใช้งาน	1.6 MPa 16 bar 232 psi
การไหลขั้นต่ำสำหรับฟังก์ชันการหล่อลื่น	3 l/min
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	1300 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:-] ก๊าซเฉื่อย
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	270 g
ประเภทของรัด	พร้อมอุปกรณ์เสริม
ข้อต่อลม 1	1/8 NPT
ข้อต่อลม 2	1/8 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
เปลือกวัสดุ	PC