


เซอร์ვისยูนิต FRC-3/4-D-MAXI-A-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173877

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|---|--|
| ขนาด | แมกซ์ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
| ที่ระบายน้ำคอนเดนเสท | อัตโนมัติอย่างเต็มที่ |
| กรองความบริสุทธิ์ | 40 µm |
| แรงดันใช้งาน | 0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar |
| ช่วงควบคุมแรงดัน | 0.5 bar...12 bar |
| ความดันอิสระสูงสุด | 0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 8300 l/min |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-] ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:-] |
| อุณหภูมิปานกลาง | -10 °C...60 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 2390 g |
| ประเภทของรัด | การติดตั้งสาย ม้วนเส้น ทางเลือก: |
| ข้อต่อลม 1 | 3/4 NPT |
| ข้อต่อลม 2 | 3/4 NPT |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | สังกะสีหล่อ |
| เปลือกวัสดุ | PC |