


เซอร์ვისยูนิต
FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT
 หมายเลขชิ้นส่วน: 173882

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	แม็กซ์
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
ที่ระบายน้ำคอนเดนเสท	หมุนด้วยมือ
กรองความบริสุทธิ์	40 µm
แรงดันใช้งาน	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.5 bar...7 bar
ความดันอิสระสูงสุด	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	8500 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2390 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย มีวงเล็บ ทางเลือก:
ข้อต่อลม 1	3/4 NPT
ข้อต่อลม 2	3/4 NPT
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ
เปลือกวัสดุ	PC