


# วาล์วเปิด/ปิด HE-3/4-D-MIDI-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173897

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขั้วกว้าง	55 mm
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัวเลื่อนลูกสูบ
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คืนแรงไม่ได้
แมนวอลเทส	ไม่มี
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2 bistable
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
ค่า C	17.3 l/sbar
ค่าช	0.42
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	3800 l/min
รอบการทำงาน	100%
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย พร้อมอุปกรณ์เสริม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	511 g
ข้อต่อลม 1	3/4 NPT
ข้อต่อลม 2	3/4 NPT
ข้อต่อลม 3	G1/4
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย
ซีลวัสดุ	NBR

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ