

# ตัวยึดแบบหน้าแปลน FNC-100

หมายเลขชิ้นส่วน: 174381

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 100                                                                         |
| ได้มาตรฐาน                             | ISO 15552 (ก่อนหน้านี้รวมถึง VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -40 °C...150 °C                                                             |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 2041 g                                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                      |
| วัสดุยึด                               | เหล็ก<br>สังกะสี                                                            |
| วัสดุสกรู                              | เหล็ก<br>สังกะสี                                                            |