


หน้าแปลนหมุน SNC-100

หมายเลขชิ้นส่วน: 174388

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	100
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 15552 (ก่อนหน้ารวมถึง VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...150 °C
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด	9 kN
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	867 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุยึด	อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุโบลท์	เหล็ก สังกะสี
วัสดุสกรู	เหล็ก สังกะสี
ผิวส่ววัสดุ	เหล็กสปริง สังกะสี