


หน้าแปลนหมุน SNCS-63

หมายเลขชิ้นส่วน: 174400

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	63
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 15552 (ก่อนหน้านี้รวมถึง VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...150 °C
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด	4 kN
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	281 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุยึด	อลูมิเนียมหล่อ
บรรจุเดี่ยววัสดุ	เหล็ก PTFE
วัสดุสกรู	เหล็ก สังกะสี