

# ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย KMEB-2-24-2,5-LED

หมายเลขชิ้นส่วน: 174844

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                         | ไฟ LED                                                         |
| ประเภทของรีด                                   | บนโซลีนอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M2.5                             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                                                     |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 200 g                                                          |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                              | 4 พิน<br>ทำมุมได้<br>รูปร่าง C<br>ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                            | 24 V                                                           |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน                       | ปัจจุบัน                                                       |
| ความยาวสายเคเบิล                               | 2.5 m                                                          |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                  | 6.2 mm                                                         |
| การประกอบสายเคเบิล                             | 3 x 0.75 มม. <sup>2</sup>                                      |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65<br>ตามมาตรฐาน IEC 60529                                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -20 °C...80 °C                                                 |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                  |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร                               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B2-L                                                 |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                         |
| วัสดุปลอกสาย                                   | TPE-U(PUR)                                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                              | PA<br>ปอม                                                      |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ                           | สืbronซ์                                                       |