

# Semi-rotary drive DSM-10-240-P-A-FF

หมายเลขชิ้นส่วน: 175832

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                       | มูลค่า                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาด                                              | 10                                             |
| มุมลดทอน                                          | 0 deg                                          |
| ช่วงการปรับมุมหมุน                                | 0 deg...200 deg                                |
| มุมหมุน                                           | 0 deg...200 deg                                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                 | ตามต้องการ                                     |
| ปรับละเอียด                                       | -5 deg                                         |
| ฟังก์ชัน                                          | การแสดงคู่                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                           | ปีกหมุน                                        |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                 | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| แรงดันใช้งาน                                      | 2.5 bar...8 bar                                |
| ความถี่การแกว่งสูงสุดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 2 Hz                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                                    | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม            | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ            | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                    | 0 °C...60 °C                                   |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)        | 0.85 Nm                                        |
| โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย                  | 0.0026 kgm <sup>2</sup>                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                  | 255 g                                          |
| ประเภทของรัด                                      | ด้วยเกลียวใน                                   |
| พอร์ทลม                                           | M3                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                                     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| เพล็กซ์บัสดู                                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |
| ซีลวัสดุ                                          | TPE-U (PU)                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                 | อลูมิเนียม<br>อนินทรีย์                        |