

ชุดคัทที่ใช้ในการหยุด

KSM-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 175835

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	10
ช่วงการปรับมุมหมุน	0 deg...200 deg
มุมหมุน	200 deg
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ปรับละเอียด	-5 deg
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	คั่นโยกหยุด
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	100 g
วัสดุหุ้ม	PA เสริมแรง
วัสดุหยุด	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม อโนไดซ์