

ชุดวาล์ว CPV14-BS-5/3G-1/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 176057

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	5/3 ปิดแล้ว
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	G1/8
แรงดันใช้งาน	2.5 bar...10 bar
ความกว้างปรกติ	6 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันระเบิด	30 bar
เปลี่ยนเวลาปิด	30 ms
สลับเวลาเปิด	22 ms
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
กันกระแทก	30 g/11 ms ตามมาตรฐาน EN 60068-2-27
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	190 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 2	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ