

หน้าแปลนหมุน SUA-40-R3

หมายเลขชิ้นส่วน: 176887

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ตัวแปร	ป้องกันการกัดกร่อนสูง
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	195 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุยึด	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด พร้อมฝาครอบป้องกัน
วัสดุโบลท์	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ปลอกแขนวัสดุ	เหล็กสปริง
วัสดุเบริง	พลาสติก
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
พิวส์วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
เพลลาวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง