

เครื่องจับเวลา PZVT-120-SEC

หมายเลขชิ้นส่วน: 177616

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ตัวนับแบบกลไกพร้อมตัวขับเคลื่อน
แรงดันคัตเอาต์	0.1 bar
แรงดันใช้งาน	2 bar...6 bar
ความดันตัดเข้า	1.6 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	50 l/min
ปรับเวลาหน่วงได้	8 s...120 s
การตั้งค่าความแม่นยำ	± 3 s
หยุดชั่วคราวเพื่อรีเซ็ต	200 ms
การตั้งค่าเวลาในการทำซ้ำ	± 1.2s
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54 พร้อมฝาครอบป้องกันและกรอบหน้า ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	45 g
ประเภทของรีด	การติดตั้งแผงด้านหน้า
พอร์ทกลม	เกลียวใน M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	ส่วน