

# Blanking plug CQC-12H

หมายเลขชิ้นส่วน: 177712

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                    |
| ขนาดบรรจุ                              | 1                                             |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                             |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.95 bar...7 bar                             |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.95 bar...15 bar                            |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                             |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -25 °C...70 °C                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 4 g                                           |
| ข้อต่อลม 1                             | เต้ารับ CQ-12                                 |
| ข้อต่อลม 2                             | ปลอกแขน CQ-12                                 |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| ปลั๊กตาบอดวัสดุ                        | POM                                           |