

# ท่อพลาสติก PQ-PA-18X2X3000

หมายเลขชิ้นส่วน: 177730

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	18 mm
Øภายใน	14 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...1.5 bar
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-25 °C...75 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...75 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.103 kg/m
สี	สีดำ
วัสดุท่อ	PA