


ข้อต่อ
EAMD-56-46-25-23X27-U
หมายเลขชิ้นส่วน: 1781045

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	25 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	23 mm
ขนาด	56
ความยาวระบุ	46.5 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	5500 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	151 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	75 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	407 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS