

เกจวัดความดัน
MA-23-16-R1/8
หมายเลขชิ้นส่วน: 183898

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พื้นที่แสดงผล	0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	23
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
สื่อปฏิบัติการ	ก๊าซเฉื่อย ของเหลวที่เป็นกลาง
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่มีอะไหล่ ไม่มีออกซิเจน
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
ปัจจัยโหลดกลับ	0.6
ระดับความแม่นยำในการวัด	4
ระดับการป้องกัน	IP44
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	กองหลัง
พอร์ตกลม	R1/8
วัสดุที่สัมผัสโดยตรง	ทองเหลือง
จุดเกลียววัสดุ	ทองเหลือง
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง
วัสดุในการดูหน้าต่าง	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	27 g
สเกล	สเกลคู่ บาร์ (ด้านนอก) psi (ภายใน)