

**เกจวัดความดัน**  
**MA-40-6-G1/4-EN**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 183899

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นที่แสดงผล                          | 0 bar...6 bar<br>1 psi...87 psi                                                            |
| ได้มาตรฐาน                             | EN837-1                                                                                    |
| เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด               | 40                                                                                         |
| ป้องกันการระเบิด                       | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง<br>โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon                                                                    |
| ประเภทของวัด                           | การติดตั้งสาย                                                                              |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ก๊าซเฉื่อย<br>ของเหลวที่เป็นกลาง                                                           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่มีอะเซทิลีน<br>ไม่มีออกซิเจน                                                            |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 MPa...0.6 MPa<br>0 bar...6 bar<br>0 psi...87 psi                                         |
| ปัจจัยโหลดสลับ                         | 0.66                                                                                       |
| ระดับความแม่นยำในการวัด                | 2.5                                                                                        |
| ระดับการป้องกัน                        | IP43                                                                                       |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -20 °C...60 °C                                                                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                                                                             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                     |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ก่องหลัง                                                                                   |
| พอร์ทลม                                | G1/4                                                                                       |
| วัสดุที่สัมผัสโดยตรง                   | ทองเหลือง                                                                                  |
| จุดเกลียววัสดุ                         | ทองเหลือง                                                                                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | สแตนเลส                                                                                    |
| วัสดุในการดูหน้าต่าง                   | HP                                                                                         |
| ที่อยู่อาศัย                           | สีดำ                                                                                       |

| ลักษณะเฉพาะ      | มูลค่า                                   |
|------------------|------------------------------------------|
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 70 g                                     |
| สเกล             | สเกลคู่<br>บาร์ (ด้านนอก)<br>psi (ภายใน) |